

FORNO ELÉTRICO TUBULAR

- ❑ TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE ATÉ 1400°C DE ACORDO COM O MODELO
- ❑ CÂMARA DE AQUECIMENTO TUBULAR PARA UTILIZAÇÃO DE ATMOSFERA DE GÁS INERTE (NITROGÊNIO, ARGÔNIO, OXIGÊNIO, AR)
- ❑ BAIXO CUSTO
- ❑ FORNO PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIOS, INSTITUTOS DE ENSINO, PESQUISA
- ❑ VOLTAGEM CONFORME REDE DO CLIENTE
- ❑ PROGRAMADOR E REGISTRADOR DE TEMPERATURA (OPCIONAIS)
- ❑ EQUIPAMENTO PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NR-10
- ❑ REVESTIMENTO TÉRMICO POR FIBRA CERÂMICA
- ❑ RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS EMBUTIDAS EM MASSA TERMOCONDUTORA
- ❑ ACIONAMENTO DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO POR RELÉS DE ESTADO SÓLIDO

